

## Spånkassevogn med hulpladeindsats, Ladvolumen: 400l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919935 400
GTIN	2050001936783
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den **olie- og vandtætte beholder** egner sig til **tømning i højde med underlaget** og er forsynet med en hulpladeindsats og en aftapningshane.

Beholderen er forsynet med indføringslommer og sikringer, der forhindrer, at den skrider eller vipper utilsigtet. Inklusive 2 massive gummihjul og 1 styrehjul med bremse.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

### Teknisk beskrivelse

Indføringslommer, afstand B	465 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
olietæt svejset	ja
Hulpladeudstyr	Hulpladeindsats
Materiale, hjul	Massivt gummi
Højde	1090 mm
Vægt	93 kg

Bredde	900 mm
Indkørsel, indv. mål, højde	55 mm
tømning i højde med underlaget	ja
Bulkkanter, højde med hjul	740 mm
Længde	1320 mm
Bæreevne	300 kg
Indføringslommer, mål A	170 mm
Antal hjul	3
Antal drejehjul med hjulbremse	1
Indkørsel, indv. mål, bredde	170 mm
Aftapningshane, udførelse med indføringslommer	Aftapningshane uden si ja
Ladvolumen	400 l
Indføringslommer, mål D	55 mm
Nyttebredde	620 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere