



KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W29: 10-010

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Artikelklasse	24T

Beskrivelse
Passer til :

nr. 236630; 236635; 236650

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 030204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,08 mm/o

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Betegnelse	10-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/o
Antal skift/skær	3
Type	BK7935
Type	INOX
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		