

**KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominel Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

239822 20

GTIN

Artikelklasse

27E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7**.

Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i μ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående borer op til 5×D.

I geometri **ASG3000** med ansnitsvinkel 45° og yderligere spændenot til defineret spåntransport langs skæret. Til **boringer til bundhuller og gennemgående huller**.

Bemærk:

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D

20 mm

Skærlængde l_1

6 mm

Antal skær Z

6

til holder nr. 239880 – 239940

20 – 21,99

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²

0,8 mm/o

Hovedlængde L

20 mm

Belægning	DGB-P
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved linning- og gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
GGG	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	egnet		