

Vippebeholder med rullesystem, lakeret, Ladvolumen: 300l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919950 300
GTIN	2050001936790
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Vippebeholder **til tørstoffer** med fordelagtigt tyngdepunkt. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.

Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.

Indføringslommernes indvendige mål AxD = 200x80 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	112 kg
Vippesikring	ja
med wiretræk	ja
Højde	835 mm
Bæreevne	750 kg

Bredde	770 mm
Indføringslommer, afstand B	300 mm
Længde	1260 mm
Brugsområde	til tørstoffer
Ladvolumen	300 l
Bulkkanter, højde	740 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele
Bæreevne / hjul 450 kg

919970 450