

Tønderullevojn, forzinket, Type: FRW-I



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

Udførelse:

Enkel og sikker transport af tønder op til en Ø på 600 mm. Konstruktion i pladestål.
4 drejehjul i polyamid, ét med bremse, Ø 100 mm.

Lakering:

Varmforzinket.

Teknisk beskrivelse

Ø indvendig	600 mm
Antal drejehjul uden bremse	3
Bæreevne	300 kg
Materiale, drejehjul	Polyamid
Bredde	655 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	1
Vægt	10 kg
Højde	165 mm
Materiale	forzinket
Dybde	610 mm

Hjul-Ø	100 mm
Produkttype	Tønderulleavn