



ROTO-DRIVE-afgrater med udvendigt afgraterhoved Ø 4–18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	838655
GTIN	7290005395444
Artikelklasse	83G

Beskrivelse

Udførelse:

Greb med udskiftelige afgraterhoveder, der kan drejes. Nem at betjene takket være svingsystemet.

Anvendelse:

Til enkel og ren afgratning, rejfning eller efterbearbejdning af boringer, udvendige diametre, gevind og noter.

Hel længde: 155 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	155 mm
Produkttype	Afgratere

Tilbehør

Boringsafgraterhoved 90°, med skaft HSS TiN-belagt Afgraterhoved-Ø 10,4 mm	838611 10,4
Boringsafgraterhoved HSS 90°, med skaft Afgraterhoved-Ø 20 mm	838610 20
Afgraterklinge til O-ringnot HSS	838760
Rengøringsklinge til indvendige gevind HSS	838710

Boringsafgraterhoved HSS 90°, med skaft Afgraterhoved-Ø 6,3 mm	838610 6,3
Boringsafgraterhoved HSS 90°, med skaft Afgraterhoved-Ø 10,4 mm	838610 10,4
Boringsafgraterhoved HSS 90°, med skaft Afgraterhoved-Ø 3,2 mm	838610 3,2
Udvendig afgraterhoved HSS til Ø 4–18 mm	838660