



## Vippecontainer RAL 7035 med tømmebane, Ladvolumen: 600l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919922 600
GTIN	4017976847030
Artikelklasse	96D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

#### Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

### Teknisk beskrivelse

olietæt svejset	ja
-----------------	----

Bæreevne	750 kg
Ladvolumen	600 l
Længde	1458 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Indføringslommer, afstand B	327 mm
Vippesikring	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Indføringslommer, mål A	194 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Indføringslommer, mål C	727 mm
Materiale, hjul	TPE
Antal hjul	4
Aftapningsshane, udførelse	Aftapningsshane med si
Bredde	855 mm
Kassemål, højde	735 mm
med indføringslommer	ja
Højde	1099 mm
Kassemål, længde	1321 mm
Hjul-Ø	200 mm
Kassemål, bredde	794 mm
Bulkkanter, højde med hjul	843 mm
Indføringslommer, mål D	72 mm
Vippemekanisme	manuelt
Wire	nej
Vægt	95 kg
Farve	lysegrå RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produkttype	Vippebeholdere

