

## Vippebeholder med rullesystem, lakeret, Ladvolumen: 600l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919950 600
GTIN	2050001937407
Artikelklasse	94B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vippebeholder **til tørstoffer** med fordelagtigt tyngdepunkt. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.

Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.

Indføringslommernes indvendige mål AxD = 200x80 mm.

#### Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	1070 mm
Vægt	131 kg
Højde	835 mm
Ladvolumen	600 l
Indføringslommer, afstand B	600 mm

med wiretræk	ja
Bæreevne	1000 kg
Brugsområde	til tørstoffer
Vippesikring	ja
Længde	1260 mm
Bulkkanter, højde	740 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

---

## Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele  
Bæreevne / hjul 450 kg

919970 450