

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	19,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
ISO-kode holder	A16M SVVCR/L07
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Hovedlængde L_1	36 mm
Halsbredde L_4	12,9 mm
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200