

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
Halsbredde L_4	7,5 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
ISO-kode holder	A10H SVLCR/L07
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde L_2	9 mm
Hovedlængde L_1	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Plattestørrelse	7 mm
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm

659905 200

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX6

675155 TX6

Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm

659956 200