

Garant**VC.T 070204, Type: HB7025-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VC.T 070204 HB7025-1 Type: HB7025-1
Spånbryder: SF
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 190 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Spånbryder	SF
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Type	HB7025-1
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning