

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Artikelklasse	21T

### Teknisk beskrivelse

Midterforskydning $L_3$	9 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	15,5 mm
Halsbredde $L_4$	9 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Spændehøjde $L_2$	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde $L_1$	28 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde $L$	125 mm
ISO-kode holder	A12K SVLCR/L07

Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659905 200
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659956 200