

Garant**VC.T 070204, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VC.T 070204 HB7125-1 Type: HB7125-1
Spånbryder: VF
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Spånbryder	VF
Type	HB7125-1
Hjørneradius	0,4 mm

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 180 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning