

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L_4	6,8 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	13,5 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Hovedlængde L_1	22 mm
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Midterforskydning L_3	8 mm
ISO-kode holder	A10H SVVCR/L07
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_5	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200