

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	19,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde L_1	36 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	A16M SVLCR/L07
Halsbredde L_4	14,5 mm
Vendepatteskruesæt	269028 27
Midterforskydning L_3	11 mm
Nyttedybde T	5 mm
Skaft- \varnothing D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659905 200
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659956 200