

Garant**DC.T 11T304, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB730-1 Type: HB730-1
Spånryder: XUM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,4 - 3,3 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB730-1
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,4 - 3,3 mm

Spånbryder	XUM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Belægning	Nano-PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning