Garant

Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	15,5 mm
Samlet længde L	125 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Halsbredde L_4	9 mm
ISO-kode holder	A12K SVVCR/L07
Spændehøjde L_2	11 mm
Hovedlængde L_1	28 mm
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 200 cNm	659957 200