

Garant**DC.T 11T308, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB730-1 Type: HB730-1
Spånbryder: XUM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,4 - 3,3 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,4 - 3,3 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	UNI
Type	HB730-1
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Spånryder	XUM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	Nano-PVD
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning