

Vippebeholder med rullesystem, lakeret, Ladvolumen: 900l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919950 900
GTIN	2050001937414
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Vippebeholder **til tørstoffer** med fordelagtigt tyngdepunkt. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.

Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.

Indføringslommernes indvendige mål AxD = 200x80 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

Teknisk beskrivelse

Ladvolumen	900 l
Længde	1260 mm
Brugsområde	til tørstoffer
Bredde	1570 mm
Højde	835 mm

Vippesikring	ja
med wiretræk	ja
Indføringslommer, afstand B	600 mm
Vægt	165 kg
Bæreevne	1000 kg
Bulkkanter, højde	740 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele Bæreevne / hjul 450 kg	919970 450
--	------------