

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261353 16/07  |
| GTIN                | 4045197941565 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Hovedlængde $L_1$                                 | 36 mm                    |
| ISO-kode holder                                   | A16M SVVCR/L07           |
| Indstillingsvinkel $\kappa$                       | 72,5 grader              |
| Spændehøjde $L_2$                                 | 15 mm                    |
| Vendeplatteskruesæt<br>passende vendeskærsplatter | 269028 27<br>VC.. 0702.. |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$                    | 19,5 mm                  |
| Samlet længde $L$                                 | 150 mm                   |
| Midterforskydning $L_3$                           | 11 mm                    |
| Plattestørrelse                                   | 7 mm                     |
| Halsbredde $L_4$                                  | 12,9 mm                  |
| Nyttedybde $T$                                    | 6 mm                     |
| Skaft-Ø $D_5$                                     | 16 mm                    |
| Norm  | Fabriksstandard          |
| Indsatstype                                       | Venstre                  |
| Indv. drejedybde op til                           | 3×D                      |
| Indvendig køling                                  | ja                       |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang                        |

---

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6             | 674248 TX6 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm | 659957 200 |