

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	A10H SVLCR/L07
Halsbredde L <sub>4</sub>	7,5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659905 200
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659956 200