

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
ISO-kode holder	A10K SVJCR/L07
Midterforskydning L_3	1,5 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Hovedlængde L_1	18 mm
Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Halsbredde L_4	6,3 mm
Plattestørrelse	7 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200