

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	5 mm
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Mindste forborings-Ø D _{min}	10,2 mm
Midterforskydning L ₃	5,5 mm
ISO-kode holder	A08F SVVCR/L05
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Halsbredde L ₄	6 mm
Nyttedybde T	3,5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200