

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 27
Mindste forborings-Ø D_{min}	15,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
Halsbredde L_4	9 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Midterforskydning L_3	9 mm
Hovedlængde L_1	28 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
ISO-kode holder	A12K SVLCR/L07
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659905 200
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659956 200