

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde L	140 mm
Spændeøjde L ₂	11 mm
ISO-kode holder	A12L SVJCR/L07
Hovedlængde L ₁	18 mm
Midterforskydning L ₃	2 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Halsbredde L ₄	7,8 mm
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200