

Garant**VCGT 050102, Type: HB7025-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbrøder	SF
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 190 m/min
Type	HB7025-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 050102

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning