

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	19,5 mm
passende vendeskærplatter	VC.. 0702..
ISO-kode holder	A16M SVLCR/L07
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Spændehøjde L_2	15 mm
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Hovedlængde L_1	36 mm
Halsbredde L_4	14,5 mm

Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659905 200
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659956 200