

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	3 mm
ISO-kode holder	A08F SVJCR/L05
Hovedlængde L <sub>1</sub>	15 mm
Samlet længde L	80 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7,5 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	6 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200