

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	15 mm
Samlet længde L	80 mm
Spændehøjde L_2	7,5 mm
ISO-kode holder	A08F SVLCR/L05
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L_4	6 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	9,2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Midterforskydning L_3	5 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659905 200
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX5	675155 TX5
Momentskruetrækkermed skala, D 6,3-bitholder Maks. moment 200 cNm	659956 200