

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	1,5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	13 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
ISO-kode holder	A10K SVJCR/L07
Hovedlængde $L_1$	18 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Samlet længde $L$	125 mm
Halsbredde $L_4$	6,3 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Plattestørrelse	7 mm
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200