

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
ISO-kode holder	A12L SVJCR/L07
Midterforskydning L_3	2 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Spændehøjde L_2	11 mm
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde L	140 mm
Halsbredde L_4	7,8 mm
Hovedlængde L_1	18 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200