

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
Hovedlængde $L_1$	15 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8 mm
ISO-kode holder	A08F SVJCR/L05
Samlet længde $L$	80 mm
Midterforskydning $L_3$	3 mm
Halsbredde $L_4$	6 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Plattestørrelse	5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200