

Vippebeholder med rullesystem, lakeret, Ladvolumen: 1200l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919950 1200
GTIN	2050001937421
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Vippebeholder **til tørstoffer** med fordelagtigt tyngdepunkt. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.

Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skider eller vipper utilsigtet.

Indføringslommernes indvendige mål AxD = 200x80 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 **lakering**.

Teknisk beskrivelse

Højde	1095 mm
Indføringslommer, afstand B	600 mm
med wiretræk	ja
Vippesikring	ja
Brugsområde	til tørstoffer

Ladvolumen	1200 l
Bæreevne	1500 kg
Bredde	1070 mm
Vægt	200 kg
Længde	1720 mm
Bulkkanter, højde	960 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkttype	Vippebeholdere

Tilbehør

Hjulsæt til spån- og vippebeholder, polyamid, 4 dele Bæreevne / hjul 450 kg	919970 450
--	------------