



## Afgrater til udvendige og indvendige huller, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	839650 1
GTIN	7290003240630
Artikelklasse	83G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Via trykbolten i skaftet kan afgraterklingen stilles **lodret**, så den kan stikkes ind i borehullet. Afgratningen er nem at udføre, fordi **klingen skærer i begge retninger** og blot skal drejes 180°. Klingen kan skiftes. Unbrakonøgle til udskiftning af klinge sidder i skaftet.

#### Anvendelse:

Ideel til afgratning af huller udvendigt og indvendigt på svært tilgængeligsteder.

Til borings-Ø: 3 - 5,5 mm

Af hensyn til maksimal boringsdybde t: 15 mm

### Teknisk beskrivelse

Af hensyn til maksimal boringsdybde t	15 mm
Til borings-Ø	3 - 5,5 mm
Produkttype	Afgratere

### Tilbehør

Reserveklinge med skrue Type 1	839660 1
--------------------------------	----------