

**Afstikningsklinge, stål, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub> / stikbredde w: 32/3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273000 32/3,1
GTIN	4045197941657
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Kun i kombination med stikplatter nr. 273010.

**Passer til:**

Holder nr. 273896 – 273898 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

**Leveringsomfang:**

Inklusive nøgle til skift af platte.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3,1 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	32 mm
Til maks. emne-Ø	100 mm
Højde, h <sub>1</sub>	24,7 mm
Bredde b <sub>2</sub>	2,4 mm
Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

