

**Afstikningsklinge, stål, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 19/3,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Anvendelse:**

Kun i kombination med stikplatter nr. 273010.

Passer til:

Holder nr. 273896 – 273898 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle til skift af platte.

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	19 mm
Bredde b ₂	2,4 mm
Til maks. emne-Ø	40 mm
Stikbredde W	3,1 mm
Højde, h ₁	15,4 mm
Samlet længde L	86 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

