

**Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255130 25
GTIN	4045197941732
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
ISO-kode holder	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Reservedel	259981 3
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 3	259981 3
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	251112 25/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/15 mm	250610 25/15
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/16 mm	250018 25/16