

**Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255130 16
GTIN	4045197941718
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
ISO-kode holder	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Reservedel	259981 1
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabriksstandard

Indsatstype	højre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 1	259981 1
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/09 mm	250018 16/09
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/12 mm	251112 16/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/11 mm	250610 16/11