

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255131 16
GTIN	4045197941749
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	22 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Samlet længde L	100 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
ISO-kode holder	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Reservedel	259981 1
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabriksstandard

Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 1	259981 1
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/11 mm	250611 16/11
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/12 mm	251113 16/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/09 mm	250019 16/09