

**Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255130 20
GTIN	4045197941725
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Hovedlængde L ₁	25 mm
Reservedel	259981 2
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 2	259981 2
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/11 mm	250610 20/11
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm	250018 20/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm	251112 20/12