

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255131 20
GTIN	4045197941756
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Hovedlængde L ₁	25 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Skaftstørrelse	20 mm
Reservedel	259981 2
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 2	259981 2
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm	251113 20/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm	250019 20/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/11 mm	250611 20/11