

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265131 12
GTIN	4045197941817
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Samlet længde L	80 mm
Serie	QuickTurn
ISO-kode holder	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Hovedlængde L ₁	13 mm
Hovedlængde L ₁	17 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Reservedel	269981 1
Norm	DIN ISO 5610

Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 1	269981 1
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 12/07 mm	260309 12/07
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 12/09 mm	260707 12/09
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 12/09 mm	260007 12/09