

**Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265130 16     |
| GTIN                | 4045197941787 |
| Artikelklasse       | 29W           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Samlet længde L                | 100 mm                                      |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 20 mm                                       |
| ISO-kode holder                | SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12 |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 17 mm                                       |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 20 mm                                       |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 27 mm                                       |
| passende vendeskærplatter      | CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204           |
| Skaftstørrelse                 | 16 mm                                       |
| Reservedel                     | 269981 2                                    |
| Norm                           | DIN ISO 5610                                |
| Indsatstype                    | højre                                       |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse  | Plandrejning                    |
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder                      |

## Tilbehør

|  |              |
|--|--------------|
| Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 2 | 269981 2     |
| Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/09 mm        | 260006 16/09 |
| Skærholder Skaft- /plattestørrelse 16/11 mm        | 260308 16/11 |