

Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	265130 25
GTIN	4045197941800
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	20 mm
Hovedlængde L ₁	21,5 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Skaftstørrelse	25 mm
Reservedel	269981 3
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 3	269981 3
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	260706 25/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	260006 25/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/11 mm	260308 25/11