

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265131 25
GTIN	4045197941848
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Hovedlængde L ₁	21,5 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO-kode holder	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Serie	QuickTurn
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Reservedel	269981 3
Norm	DIN ISO 5610

Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 3	269981 3
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	260007 25/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/11 mm	260309 25/11
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	260707 25/12