

Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	265130 20
GTIN	4045197941794
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Hovedlængde L ₁	17 mm
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Reservedel	269981 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 2	269981 2
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/11 mm	260308 20/11
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm	260706 20/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/09 mm	260006 20/09