

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255131 25
GTIN	4045197941763
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
Reservedel	259981 3
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 3	259981 3
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/15 mm	250611 25/15
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/16 mm	250019 25/16
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	251113 25/12