

Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265110 25
GTIN	4045197941930
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Reservedel	269981 5
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 5	269981 5
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	260006 25/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	260000 25/12