

**Skærholdersæt, højre, Skaftstørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255110 20
GTIN	4045197941862
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Serie	QuickTurn
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skraftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Reservedel	259981 5
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

---

**Tilbehør**

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 5

259981 5

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm

250018 20/12