

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265111 25
GTIN	4045197941961
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
Serie	QuickTurn
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Reservedel	269981 5
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 5

269981 5

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm

260001 25/12

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm

260007 25/12